

Đai ốc ren MCK-PK-4-KD

Số bộ phận: 533673

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Ren trong M10x1
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm đối với nút cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	Hợp kim nhôm rèn, mạ niken
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS