

# Giảm âm UC-M5-50

Số bộ phận: 534217

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	50
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	350 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7::-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	60 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	0.4 g
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Vật liệu ngông vận vít	PE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS