

Giảm âm U-1/4-20

Số bộ phận: 534223

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	20
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	3300 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	76 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	7.7 g
Cổng nối khí nén	G1/4
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS