

# Tấm kết nối CDSV5.0-AS-1/8

Số bộ phận: 534434

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                          | Giá trị                        |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Số lượng tối đa vị trí van        | 1                              |
| Điện áp hoạt động danh định DC    | 24 V                           |
| Lớp chống ăn mòn KBK              | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh       |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364-B2-L                 |
| Nhiệt độ trung bình               | -5 °C...50 °C                  |
| Mức áp suất âm thanh              | 75 dB(A)                       |
| Mức độ bảo vệ                     | IP65<br>IP66<br>IP67<br>NEMA 4 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | -5 °C...50 °C                  |
| trọng lượng sản phẩm              | 690 g                          |
| Cổng nối điện                     | Cáp                            |
| Kiểu gắn                          | với lỗ xuyên<br>với ren trong  |
| Kết nối lỗ mở thông khí           | M5                             |
| Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 | M5                             |
| Cổng nối khí điều khiển 12        | M5                             |
| Cổng nối khí điều khiển 14        | M5                             |
| Cổng nối khí nén 1                | G1/8                           |
| Cổng nối khí nén 2                | G1/8                           |
| Cổng nối khí nén 3                | G1/8                           |
| Cổng nối khí nén 4                | G1/8                           |
| Cổng nối khí nén 5                | G1/8                           |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS                  |