


Giắc cắm FBS-RJ45-8-GS

Số bộ phận: 534494

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	33 mm
Chiều cao	41 mm
Chiều dài	20 mm
trọng lượng sản phẩm	15 g
Đặc điểm kỹ thuật cáp Ethernet	Loại: CAT.5 Đường kính lõi đơn: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 lõi mìn
Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp	PELV
Đường kính cáp cho phép	4 mm...5.4 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 % không cô đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phớt	NBR