

Vỏ che AK-RJ45

Số bộ phận: 534496

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	33 mm
Chiều cao	8 mm
Chiều dài	20 mm
trọng lượng sản phẩm	10 g
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu phủ	PA
Độ ẩm tương đối	không cô đặc