


Bình tích áp CRVZS-20

Số bộ phận: 534845

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khối lượng	20 l
Vị trí lắp đặt	Cổng xả nước ngưng tụ xuống dưới
Tuân theo tiêu chuẩn	AD 2000
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Giấy phép	TÜV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo Chỉ thị thiết bị áp suất của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo Quy định về thiết bị áp suất của Vương quốc Anh
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Nitơ
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...100 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...100 °C
Mô-men xoắn cực đại thắt chặt sợi kết nối	130 Nm
Mô-men xoắn cực đại thắt chặt thoát nước ngưng tụ	27 Nm
trọng lượng sản phẩm	10208 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối thoát nước ngưng	G3/8
Cổng nối khí nén	G1
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bình tích áp	thép hợp kim cao không gỉ