

Bộ lọc MS12-LF

Số bộ phận: 535023

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc thiêu kết với máy tách ly tâm
Áp suất vận hành	0.8 bar...20 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn