

# Bộ lọc điều áp MS12N-LFR

Số bộ phận: 535025

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa Núm xoay với khóa tích hợp có thể khóa với các phụ kiện
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cấu trúc xây dựng	Bộ điều chỉnh bộ lọc với áp kế
Bộ hiển thị áp suất	với áp kế
Độ trễ áp suất tối đa	0.4 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn