

Van khởi động mềm MS12-DL

Số bộ phận: 535033

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Kiểu vận hành	khí nén
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	không
Cấu trúc xây dựng	Để pít tổng
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Kiểu điều khiển	trực tiếp
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Chức năng van	2/2
Áp suất vận hành	2 bar...20 bar
Lưu lượng định mức thông thường	25000 l/min...42000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3600 g
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực