

# Bộ bôi trơn MS12-LOE

Số bộ phận: 535041

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                  | Giá trị                                      |
|---|--|
| Kích thước                                | 12   |
| Dòng                                      | MS   |
| Vị trí lắp đặt                            | dọc +/- 5°                                   |
| Cấu trúc xây dựng                         | Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng |
| Áp suất vận hành                          | 1 bar...16 bar                               |
| Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu | 400 l/min                                    |
| Môi chất vận hành                         | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]         |
| Lớp chống ăn mòn KBK                      | 2 - bị ăn mòn vừa phải                       |
| Tuân thủ LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Nhiệt độ bảo quản                         | -10 °C...60 °C                               |
| độ nhớt của dầu                           | ISO VG 32                                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh            | 0 °C...60 °C                                 |
| Kiểu gắn                                  | tùy ý:<br>Lắp đặt đường dây<br>với phụ kiện  |
| Vật liệu vỏ                               | Nhôm đúc áp lực<br>Hợp kim nhôm rèn          |