

Bộ lọc tinh MS12N-LFM

Số bộ phận: 535045

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	12
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Áp suất vận hành	0.8 bar...20 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS