

Bát gá MS12-WP

Số bộ phận: 537133

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	700 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu tấm	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu giá treo	Nhôm đúc áp lực