

Bộ gá mặt bích FNC-12

Số bộ phận: 537245

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 21287
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	79 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	Thép mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm