


Bát gá SMBZ-8-125/320

Số bộ phận: 537808

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Thiết kế	cho ty ren
Vị trí lắp đặt	bất kì
cho Ø pít tông	Ø125 - Ø320
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...120 °C
Mô men xoắn siết	0.5 Nm
trọng lượng sản phẩm	14 g
Kiểu gắn	mắc kẹt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ