

# Mô đun điện VMPA1-MPM-EMM-8

Số bộ phận: 537988

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	4
Số lượng cuộn van tối đa	8
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện tử	80 mA đến 25 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện	25 mA sau 25 ms
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp (trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	20 g
Vật liệu vỏ	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS