

Giảm âm UOM-1/4

Số bộ phận: 538432

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| Loại đệm kín trên ngông vận vít | không phớt |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ giảm thanh mở |
| Áp suất vận hành bộ phát chân không | 0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| Kiểu gắn | vặn được |
| trọng lượng sản phẩm | 11.1 g |
| Cổng nối khí nén | G1/4 |
| Vật liệu bộ giảm chấn | Xốp PU |
| Vật liệu ngông vận vít | POM |
| Vật liệu vỏ | POM |
| Vật liệu ống bên trong | Hợp kim nhôm rèn |