


# Gá bù trừ sai số mô men FKC-18

Số bộ phận: 538714

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	18
độ lệch xuyên tâm +/-	2.5 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Tải trọng tối đa cho phép ngắn hạn theo hướng của lực +/-	3000 N
Tải trọng tối đa cho phép dài hạn theo hướng của lực +/-	1400 N
trọng lượng sản phẩm	96.8 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu khớp	PA gia cố
Vật liệu chốt cầu	thép hợp kim
Vật liệu tấm	Hợp kim nhôm rèn