

Giắc cắm NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Số bộ phận: 538999

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối điện	5 chân Giắc cắm thẳng, mỗi nối vít
Khả năng tải điện	3 A
Đường kính cáp cho phép	6 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối	0.75 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu đen