

Bộ chia khí GF-1/2-2

Số bộ phận: 539289

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dòng chảy danh định bình thường 1.1-2.1	4440 l/min
Dòng chảy danh định bình thường 1.2-2.2	7380 l/min
Số vòng quay tối đa	300 rpm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Sử dụng bộ lọc 5 µm khi vận hành với nước Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS