

Giắc cắm MSSD-E-M12

Số bộ phận: 539711

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|---|
| tần số kết nối | 50 |
| Kiểu gắn | trên van điện từ với vít trung tâm M3 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| trọng lượng sản phẩm | 11 g |
| Cổng nối điện 1 | Ổ cắm góc, thiết kế vuông, 3 chân, dạng C |
| Cổng nối điện 2 | Đầu kẹp vít |
| Dải điện áp hoạt động DC | 0 V...300 V |
| Dải điện áp hoạt động AC | 0 V...250 V |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C | 6 A |
| Bộ kết nối cấp | M12 |
| Đường kính cấp cho phép | 4 mm...6 mm |
| Tiết diện cổng nối | 0.75 mm ² |
| Mức độ bảo vệ | IP65 theo IEC 60529 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...115 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| mức độ ô nhiễm | 3 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Vật liệu vỏ | PA gia cố |
| nhà màu | màu đen |
| Vật liệu của phốt | HNBR |