



Đế van điều chỉnh áp suất LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Số bộ phận: 540043

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Dòng	DB
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Trên tấm khí nén Van điều khiển pít tông điều khiển trực tiếp
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng dòng trả về
Áp suất vận hành	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 psi...100 psi
Độ trễ áp suất tối đa	0.5 bar
Lưu lượng định mức thông thường	1000 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	1250 g
Kiểu gắn	Lắp bảng điều khiển phía trước với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu Đầu cắm vít	Thép mạ kẽm
Vật liệu đệm bu lông	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu đai đầu nối	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu vòng đệm kín	PVC
Vật liệu cửa phớt	NBR
Vật liệu vỏ	PA gia cố