


# Bộ truyền động van bi VZPR-BPD-22-R12

Số bộ phận: 540512

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cấu trúc xây dựng               | Van bi 2 chiều<br>Bộ truyền động xoay |
| Kiểu vận hành                   | điện<br>khí nén                       |
| Vị trí lắp đặt                  | bất kỳ                                |
| Kiểu gắn                        | CNOMO<br>với ren trong                |
| Cổng nối van                    | Rp1/2                                 |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch     | Hướng núm = Hướng dòng chảy           |
| Chiều rộng danh nghĩa DN        | 15                                    |
| Áp suất vận hành bộ truyền động | 1 bar...8.4 bar                       |
| Áp suất danh nghĩa phần ứng PN  | 40                                    |
| Nhiệt độ trung bình             | -20 °C...150 °C                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | -20 °C...80 °C                        |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364 Vùng III                    |
| trọng lượng sản phẩm            | 1200 g                                |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp              |