


# Bộ truyền động van bi VZPR-BPD-22-R1

Số bộ phận: 540514

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van bi 2 chiều Bộ truyền động xoay
Kiểu vận hành	điện khí nén
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu gắn	CNOMO với ren trong
Cổng nối van	Rp1
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Hướng núm = Hướng dòng chảy
Chiều rộng danh nghĩa DN	25
Áp suất vận hành bộ truyền động	1 bar...8.4 bar
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	40
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...150 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
trọng lượng sản phẩm	1800 g
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp