


Đế nguồn cấp VMPA-FB-SP-V

Số bộ phận: 541082

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 25 %
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	200 g
Cổng nối điện	3 chân M18
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA gia cố
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực