

Dùng KYC-25

Số bộ phận: 541692

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
điều chỉnh tốt	10 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	560 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít dùng	Thép mạ kẽm
Vật liệu giá đỡ treo	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa
Vật liệu nắp	POM
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm