

# Dùng KYC-40

Số bộ phận: 541694

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
điều chỉnh tốt	15 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	1525 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít dùng	Thép mạ kẽm
Vật liệu giá đỡ treo	Khuôn đúc bằng thép không gỉ
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa
Vật liệu nắp	POM
Kẹp tài liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm