


# Đầu cắm đa vị trí VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Số bộ phận: 543415

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	16 cho van đơn ổn định 8 cho van lưỡng ổn định
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	539 g
Bộ điều khiển điện	Đa cực
Cổng nối điện	19 cực Phích cắm theo CNOMO E03.62.530.N
Vật liệu phủ	PA
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực