

## Mô-đun kết nối MS4-RMV

Số bộ phận: 543490

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	42 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vòng đệm kín	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	Nhôm đúc áp lực