

Máy sấy khí dạng màng LDM1-1-D-MAXI-300

Số bộ phận: 543673

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|---|
| Kích thước | Maxi |
| Dòng | D |
| Vị trí lắp đặt | đọc +/- 5° |
| Cấu trúc xây dựng | Máy sấy màng |
| Áp suất vận hành | 3 bar...12.5 bar |
| Lưu lượng định mức thông thường | 300 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Giảm áp suất điểm sương | 20 K |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| Nhiệt độ trung bình | 2 °C...50 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 2 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 2000 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén 1 | G1 |
| Cổng nối khí nén 2 | G1 |
| Vật liệu vỏ | Kém đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn |