

Đế van CPE14-PRS-3/8-10

Số bộ phận: 543838

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	20 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	10
Số vùng áp suất tối đa	2
Áp suất nổ	5 MPa 50 bar 725 psi
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	1.2 Nm
trọng lượng sản phẩm	930 g
Khối kết nối kiểu lắp	với lỗ xuyên
Kiểu gắn van	với ren trong
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn