


Bộ phân phối khí FCK-3-PK-9-N

Số bộ phận: 546068

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	7 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	28 g
Cổng nối khí nén 1	đối với nút cấm bên trong \varnothing 9 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2	cho nút cấm bên \varnothing trong 3 mm với đai ốc
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn