


Van cơ bản LFMA-D-MINI-A-U

Số bộ phận: 546441

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	D
Kích thước	Mini
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	21 psi...180 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Khí trơ
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Bảo vệ vỏ	Giò bảo vệ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	33,8 °F...140 °F
Nhiệt độ môi trường xung quanh	14 °F...140 °F
Hàm lượng dầu dư	2,7E-07 oz/yd ³
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	7032 oz