

Van cơ bản LF-D-5M-MAXI-A-U

Số bộ phận: 546467

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Maxi
Dòng	D
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Độ mịn bộ lọc	5 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc thiêu kết với máy tách ly tâm
Lượng nước ngưng tụ tối đa	2,72 fl oz (US)
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Áp suất vận hành	28 psi...180 psi
Lưu lượng định mức thông thường	129 cfm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	14 °F...140 °F
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	41 °F...140 °F
Nhiệt độ môi trường xung quanh	41 °F...140 °F
trọng lượng sản phẩm	37694 oz
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC