


# Van cơ bản LOE-D-MAXI-U

Số bộ phận: 546517

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                  | Giá trị   |
|---|---|
| Kích thước                                | Maxi  |
| Dòng                                      | D   |
| Vị trí lắp đặt                            | đọc +/- 5°  |
| Cấu trúc xây dựng                         | Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng                  |
| Dung tích dầu tối đa                      | 6,46 fl oz (US)   |
| Bảo vệ vỏ                                 | Giỏ bảo vệ kim loại   |
| Áp suất vận hành                          | 0 psi...240 psi   |
| Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu | 0,35 cfm  |
| Lưu lượng định mức thông thường           | 294 cfm   |
| Môi chất vận hành                         | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Khí trơ               |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển     | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                      | 2 - bị ăn mòn vừa phải  |
| Tuân thủ LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ bảo quản                         | 14 °F...140 °F  |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Khí trơ               |
| Nhiệt độ trung bình                       | 14 °F...140 °F  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh            | 14 °F...140 °F  |
| trọng lượng sản phẩm                      | 33756 oz  |
| Kiểu gắn                                  | với phụ kiện  |
| Ghi chú vật liệu                          | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu vỏ                               | PC  |