

Bộ chuyển đổi AD-G3/4-3/4NPT-I

Số bộ phận: 546550

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	18.3 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1	60 Nm
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 2	32 Nm
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	45 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	195.64 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G3/4
Cổng nối khí nén 2	Ren trong 3/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	PVC
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm