

# Bộ chuyển đổi AD-3/4NPT-G3/4-I

Số bộ phận: 546551

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	19.05 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1	32 Nm
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 2	60 Nm
trọng lượng sản phẩm	98.13 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài 3/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	PVC
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm