


# Bộ phân phối khí FR-8-1/8-BR

Số bộ phận: 546749

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị   |
|---|---|
| Chiều rộng định mức                             | 8.6 mm  |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0 bar...16 bar  |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 2 - bị ăn mòn vừa phải  |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Số lối ra                                       | 8   |
| Số lượng đường dây cung cấp                     | 1   |
| Cổng nối khí nén 1                              | G3/8  |
| Cổng nối khí nén 2                              | G1/8  |
| Vật liệu vỏ                                     | Hợp kim nhôm rèn  |