



# Tấm điều chỉnh VABF-S2-1-R6C2-C-10

Số bộ phận: 546832

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Chiều rộng lắp đặt                    | 42 mm   |
| Dựa trên tiêu chuẩn                   | ISO 5599-2  |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì  |
| Chuỗi thẳng đứng khí nén              | Bộ điều chỉnh áp suất cho 2 có thể đảo ngược                  |
| chức năng điều khiển                  | Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp              |
| Áp kế tùy chọn                        | có thể được   |
| Phạm vi điều chỉnh áp suất            | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar<br>7.25 psi...145 psi    |
| Áp suất đầu vào 1                     | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi    |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 0 - không ứng suất ăn mòn                                     |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65<br>NEMA 4  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...50 °C   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 640 g   |
| Kiểu gắn chuỗi dọc                    | trên tấm đế<br>trên tấm kết nối đơn                           |
| Đồng hồ đo áp suất kết nối            | với kẹp giữ lại   |
| Vật liệu bảng điều khiển              | PA  |
| Vật liệu vỏ của bộ điều khiển         | Nhôm đúc áp lực   |