


Bộ lọc chân không VAF-DB-1/4

Số bộ phận: 547261

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	dọc
Độ mịn bộ lọc	80 µm
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Lưu ý về áp suất vận hành	Chỉ ứng dụng trong hệ thống chân không hở
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	8.7 Nm
trọng lượng sản phẩm	71 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với giá treo tường/bề mặt
Cổng nối khí nén	G1/4
Giác hút chân không	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu bộ lọc	PE
Vật liệu vỏ	PP gia cố PA
Khả năng phát xung	7 bar