

# Bộ chuyển đổi NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Số bộ phận: 547432

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	vận được
Cổng nối điện	5 chân M12x1 Phích cắm
Chiều dài cáp	0.3 m
Cấu tạo cáp	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Vật liệu vỏ bọc cáp	PUR
Vật liệu vỏ	ABS
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau, mạ vàng