

Hộp phát chân không VN-14-H

Số bộ phận: 547699

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức vòi phun laval	1.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đặc điểm của bơm phun	Tiêu chuẩn áp suất âm cao
Áp suất vận hành	1 bar...8 bar
Áp suất vận hành cho chân không tối đa	3.5 bar
Chân không tối đa	92 %
Áp suất vận hành định mức	6 bar
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí	48.8 l/min
Thời gian thông gió ở áp suất vận hành định mức	0.48 s
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3.75 g
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vòi thu gom	POM
Vật liệu vòi phun	Hợp kim nhôm rèn