

# Hộp phát chân không VN-20-H

Số bộ phận: 547701

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức vòi phun laval	2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đặc điểm của bơm phun	Tiêu chuẩn áp suất âm cao
Áp suất vận hành	1 bar...8 bar
Áp suất vận hành cho chân không tối đa	3.5 bar
Chân không tối đa	92 %
Áp suất vận hành định mức	6 bar
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí	98 l/min
Thời gian thông gió ở áp suất vận hành định mức	0.23 s
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3.75 g
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vòi thu gom	POM
Vật liệu vòi phun	Hợp kim nhôm rèn