


Phần tử định vị SMM-8

Số bộ phận: 547941

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	8
Thiết kế	cho khe chữ T
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...120 °C
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T có thể được đẩy dọc vào rãnh
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ