


Nắp che CPX-M-AK-C

Số bộ phận: 548753

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	30 mm
Chiều cao	58 mm
Chiều dài	22 mm
Giấy phép	UL94 V0
trọng lượng sản phẩm	54 g
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu của phớt	NBR
Độ ẩm tương đối	5 - 90 % không cô đặc