


Vỏ che CPX-M-AK-M

Số bộ phận: 548754

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--|
| Rộng | 11,5 mm |
| Chiều cao | 13 mm |
| Chiều dài | 49 mm |
| trọng lượng sản phẩm | 15 g |
| Mức độ bảo vệ | IP65 IP67 ở trạng thái lắp theo IEC 60529 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Vật liệu vít | Thép mạ kẽm |
| Vật liệu của phốt | NBR |
| Vật liệu phủ | Nhôm đúc áp lực |
| Độ ẩm tương đối | 5 - 90 % không cô đặc |