


Giao thức điện VABE-S6-1LF-C-A4-E

Số bộ phận: 549042

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Giao diện fieldbus	Ổ cắm, M12x1, 4 chân Phích cắm, M12x1, 4 chân
Số lượng cuộn van tối đa	4
Số Slave rên mỗi thiết bị	1
Số lượng đầu ra tối đa	4
Số lượng đầu vào tối đa	4
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	850 g
Bộ điều khiển điện	Fieldbus
Cổng nối điện	thông qua CPX
Khoảng địa chỉ	1 ... 31 (0) Cài đặt bằng thiết bị định địa chỉ giao diện AS
Giao diện Fieldbus cách ly Galvanic	Bộ ghép nối quang
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR NGUYÊN CHẤT
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PA