

Phủ VAEM-S6-C-S10-R5

Số bộ phận: 549049

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	10 cho van ổn định kép 20 cho van đơn ổn định
Dòng điện tổng tối đa	10 A
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	230 g
Số cổng nối điện	10
Cổng nối điện	5 chân M12 Phích cắm
Vật liệu vỏ	PA