


# Hộp số EMGA-40-P-G3-SST-42

Số bộ phận: 549428

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	40 mm
Động cơ kích thước mặt bích	42 mm
Khe hở	0.25 deg
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	3:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	18000 rpm
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	11 Nm
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.031 kgcm <sup>2</sup>
Mô men xoắn truyền động tối đa	17.6 Nm
Độ hiệu quả tối đa	98 %
Độ chống xoắn	1 Nm/arcmin
trọng lượng sản phẩm	350 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	40G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	42A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS