


Đế van VABM-C7-12W-G18-8

Số bộ phận: 549654

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	8
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
trọng lượng sản phẩm	202 g
Cổng nối khí điều khiển 12	M3
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	M7
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn